

RACCORDS PHILMAC 3G

Options aux câbles chauffants autorégulants, modèle ELSR-MA-BF





Les raccords Philmac 3G ID et CTSOD sont des raccords spécialisés, livrés préassemblés et prêts à être utilisés. Il est important de bien identifier quel type de tuyaux doit être raccordé.

L'identification du type de tuyaux est le facteur clé à un raccordement simple et efficace. Les raccords Philmac 3G ID et CTSOD doivent être utilisés avec le bon type de tuyaux afin que le système soit fonctionnel. Ouellet Canada n'est pas responsable d'une mauvaise identification de tuyaux.



Nous offrons des options de raccord pour :

1. Tuyaux en polyéthylène - raccords ID



Serrez l'écrou
à l'aide d'une clé.

2. Tuyaux selon des diamètres identiques à ceux des tuyaux en cuivre – raccord CTSOD



Serrez l'écrou
à l'aide d'une clé.

Exemple de tuyaux IPEX "Polycouleur"



3/4" ID



1" ID



1" ID



1 1/4" ID

RACCORDS PHILMAC 3G

Options aux câbles chauffants autorégulants, modèle ELSR-MA-BF



1. Tuyaux en polyéthylène - raccords ID



Les raccords Philmac 3G ID peuvent être utilisés avec les tuyaux IPEX "Polycouleur" (à l'exception de la bande or/jaune) et les tuyaux en polyéthylène (PE) de série ID (diamètre intérieur).

Tuyaux IPEX "Polycouleur":

- bande noire, Poly bleu
- bande blanche
- bande bleue
- bande rouge¹
- bande verte¹

Tuyaux en polyéthylène :

- CSA 50¹
- irrigation 2000
- « Utility Pipe »

¹ Ces tuyaux raccordés au Philmac 3G ID sont certifiés CSA pour les systèmes en alimentation d'eau potable.

Options de raccord ID

# Produit	Description
KIT-OSR-MABF-PH-34-ID	Trousse de raccord de plomberie rapide pour tuyau de polyéthylène de 3/4" ID pour câble MA-BF
KIT-OSR-MABF-PH-1-ID	Trousse de raccord de plomberie rapide pour tuyau de polyéthylène de 1" ID pour câble MA-BF
KIT-OSR-MABF-PH-114-ID	Trousse de raccord de plomberie rapide pour tuyau de polyéthylène de 1 1/4" ID pour câble MA-BF
KIT-OSR-MABF-PH-112-ID	Trousse de raccord de plomberie rapide pour tuyau de polyéthylène de 1 1/2" ID pour câble MA-BF

2. Tuyaux selon des diamètres identiques à ceux des tuyaux en cuivre – raccord CTSOD

Les raccords Philmac 3G CTSOD sont des raccords Philmac 3G qui peuvent être utilisés avec les tuyaux de type IPEX avec bande or/jaune ou tout autre tuyau en polyéthylène (PE) selon le diamètre identique au tuyau en cuivre (CTSOD : Copper Tube Size outside diameter).

Le tableau ci-dessous établit une correspondance entre les diamètres extérieurs courants des tuyaux CTS et la dimension du raccord Philmac 3G CTSOD nécessaire.

Diamètre extérieur du tuyau CTS	1 1/8" à 1 1/3" OD	1 3/8" à 1 3/5" OD	1 5/8" à 1 7/8" OD
Diamètre du raccord Philmac 3G CTSOD	1"	1 1/4"	1 1/2"

Options de raccord CTSOD

# Produit	Description
KIT-OSR-MABF-PH-1-CTSOD	Trousse de raccord de plomberie rapide pour tuyau de polyéthylène CTS de 1" OD pour câble MA-BF
KIT-OSR-MABF-PH-114-CTSOD	Trousse de raccord de plomberie rapide pour tuyau de polyéthylène CTS de 1 1/4" OD pour câble MA-BF
KIT-OSR-MABF-PH-112-CTSOD	Trousse de raccord de plomberie rapide pour tuyau de polyéthylène CTS de 1 1/2" OD pour câble MA-BF